



FWB34S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x1050x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	12
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	4
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	144
-------------	-----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	500 mm
Širina	1050 mm
Dubina	165 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
Broj brava	1

Dimenzije

Broj jedinica širine	48
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	16
----------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bravica Bez brave

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----