



VDR10129005

**Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	62 mm
Einbaudurchmesser	275 mm
Aussendurchmesser	294 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	12 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	R10
---------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Blind
------------------	-------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Texte**

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel
--------------	-----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

