



VU48EP

volta enc. porta opaca 4 filas 48M

### Características técnicas

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|----------------|-------------|

#### Instalação, montagem

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Adequado para utilização no exterior | Não |
|--------------------------------------|-----|

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

#### Potência

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Perda máxima de potência por armário a $\Delta T=20K$ | 27 W |
|-------------------------------------------------------|------|

#### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de calhas | 4 |
|------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 4 |
|-----------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de secções | 1 |
|-------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Com fecho | Não |
|-----------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tem bloco de bornes neutro | Não |
|----------------------------|-----|

#### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 48 |
|-------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Número de terminais de meio módulo por calha | 96 |
|----------------------------------------------|----|

#### Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

#### Dimensões

|        |           |
|--------|-----------|
| Altura | 755,50 mm |
|--------|-----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 348 mm |
|---------|--------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Profundidade | 94,50 mm |
|--------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Altura embutida | 740 mm |
|-----------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largura incorporada | 335 mm |
|---------------------|--------|

#### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
|-----------------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de bloqueios | 0 |
|---------------------|---|

#### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 90 mm |
|--------------------------|-------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 12 |
|-------------------------------|----|

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

#### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

#### Materiais

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Plástico |
|----------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

|     |             |
|-----|-------------|
| Cor | Branco puro |
|-----|-------------|

#### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
|----------------------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Possui placa de montagem | Não |
|--------------------------|-----|

#### Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Sim |
|-----------------------------------|-----|

**Segurança**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe de proteção          | Classe de isolamento II            |
| Índice de proteção IP       | IP30                               |
| Recebe fechadura            | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C                             |

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|