




SRT02005A

Trasf. di Corrente apribile SC1 200/5A 0,7VA Classe 1 18,5mm - Lungh. cavo 2m

#### Caratteristiche tecniche

##### Funzioni

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe di precisione | 1 |
|----------------------|---|

##### Potenza

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Potenza                  | 0,70 VA |
| Potenza dissipata totale | 2,64 W  |

##### Serie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diametro di apertura    | 18,50 mm |
| Altezza                 | 72,70 mm |
| Larghezza               | 44,50 mm |
| Profondità              | 62,20 mm |
| Altezza di apertura     | 11 mm    |
| Larghezza dell'apertura | 18,50 mm |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni di impiego

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 3000 V |
|------------------------------------|--------|

##### Condizioni d'uso

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -20 - 55 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -20 - 70 °C |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Corrente

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Corrente massima primario        | 200 A |
| Intensità massima del secondario | 5 A   |

##### Installazione, montaggio

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Montaggio su | Guida DIN<br>Piastra di montaggio |
|--------------|-----------------------------------|