



HNA126H

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальний струм                                                                             | 125 A |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2 | 40 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 240 В AC IEC 60947-2 | 85 kA |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2    | 40 kA |

#### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 4 |
|-------------------|---|

#### Електричний струм

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2 | 20 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Напруга

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 8000 V      |
| Номінальна напруга ізоляції Ui                | 690 V       |
| Номінальна робоча напруга змінного струму     | 220 - 415 V |

#### Потужність

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 33 W |
|--------------------------------------------------------|------|

#### Витривалість

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Електрична тривкість кількості циклів | 10000 |
| Кількість механічних процесів         | 20000 |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP4X |
|-----------------------------------|------|

#### Під'єднання

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |

#### Встановлення, монтаж

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Номінальний момент затягування | 6 - 6 Nm |
|--------------------------------|----------|

#### Налаштування

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Налаштування ручки термозахисту xIN | 0,63<br>0,8<br>1 |
|-------------------------------------|------------------|

#### Розміри

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 130 mm |
| Ширина  | 100 mm |
| Глибина | 68 mm  |

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |