



HHA064H

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kA 4P 63A ΡΥΘΜ.**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα                                                        | 63 A  |
| Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)           | 25 kA |
| Μέγιστη ικανότητα διακοπής Ics κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)           | 35 kA |
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2 | 25 kA |

**Αρχιτεκτονική**

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 4 |
|---------------|---|

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2 | 20 kA |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|

**Συχνότητα**

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Τάση**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp | 8000 V      |
| Ονομαστική τάση μόνωσης Ui                      | 690 V       |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue                  | 220 - 415 V |

**Λειτουργίες**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Μονάδα ενεργοποίησης | TM A/F |
|----------------------|--------|

**Ισχύς**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In | 30 W |
|------------------------------------------------|------|

**Αντοχή**

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας | 10000 |
| Αριθμός μηχανικών λειτουργιών                                    | 20000 |

**Ασφάλεια**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

**Σύνδεση**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή άκαμπτου αγωγού   | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ονομαστική ροπή σύσφιξης  | 6 - 6 Nm |
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Εμπρός   |

**Συνδεσιμότητα**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Είδος σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες |
|----------------|--------------------|

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Δυνατότητα κλειδώματος | Ναι |
|------------------------|-----|

**Ρυθμίσεις**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN | 0,63<br>0,8<br>1 |
|---------------------------------|------------------|

**Διαστάσεις**

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 130 mm |
| Πλάτος | 100 mm |
| Βάθος  | 68 mm  |

**Βιωσιμότητα**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |