



LNH000010M6A

**Fusível de facas NH000 aM 10A 690V**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Curva

aM

**Fusível**

Dimensão do fusível

NH000

Características do fusível

aM

**Tensão**

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue

690 - 690 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

690 - 690 V

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal

10 A

**Condições de utilização**

Isolado

Não

**Principais atributos elétricos**

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

80 kA

**Potência**

Potência total dissipada em IN

0,50 W

**Dimensões**

Altura

79 mm

Largura

20,80 mm

Profundidade

52,5 mm

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim