



ARC560D



Minibrytare med ljusbågsdetektor Skruv 1P+N 10A med C-karakteristik 10kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	10 A
Märkström -25°C	12,02 A
Märkström vid -20°C	11,85 A
Märkström -15°C	11,68 A
Märkström -10°C	11,50 A
Märkström -5°C	11,33 A
Märkström vid 0°C	11,15 A
Märkström 5°C	10,97 A
Märkström 10°C	10,78 A
Märkström 15°C	10,59 A
Märkström vid 20°C	10,40 A
Märkström 25°C	10,20 A
Märkström 30°C	10 A
Märkström 35°C	9,86 A
Märkström vid 40°C	9,71 A
Märkström vid 45°C	9,56 A
Märkström vid 50°C	9,41 A
Märkström 55°C	9,26 A
Märkström 60°C	9,10 A

Arkitektur

Kurva	C
Antal poler	1P+N

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningsbrytförmåga I _{cn} (IEC 60898-1)	10 kA
--	-------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2 Nm
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2 Nm

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000 V
Märkdriftspänning U _e	230 - 230 V

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,65 W
--	--------

Användningsförhållanden

Energibegränsningsklass I ² t	3
Driftstemperatur	-25 - 60 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 Nm
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICConnect
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	35,50 mm
Djup	70 mm

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------