



HTN125C

**SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik	Cs
Polart	1P
Polanzahl	1

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	4 - 4 Nm

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 - 1.45 A
Bemessungsabschaltvermögen ICN	25 kA

**Kapazität**

Anzahl Module	1.50
---------------	------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe	110 mm
Breite	27 mm
Tiefe	85 mm
Abmessungen	110 x 27 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	3.50 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.50 W

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----