



HW1W310DS

Lastfrånskiljare HW1 1000A 3-polig utdragbar

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1000 A
Märkkorttidsström I _{cw} t=1 S 220-240 V AC enligt IEC 60947-3	55 kA
Märkkorttidsström I _{cw} t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	55 kA

Arkitektur

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	12000 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja