




NDN406

### Jistič 4 pól. 6A, char.D, 10 kA

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitý proud                                                            | 6 A    |
| Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics pod 230 V AC podle IEC 60947-2   | 15 kA  |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1    | 10 kA  |
| Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2) | 30 kA  |
| Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2) | 15 kA  |
| Jmenovitý proud při -25 °C                                                 | 7,61 A |
| Jmenovitý proud při -20 °C                                                 | 7,48 A |
| Jmenovitý proud při -15 °C                                                 | 7,35 A |
| Jmenovitý proud při -10 °C                                                 | 7,21 A |
| Jmenovitý proud při -5 °C                                                  | 7,07 A |
| Jmenovitý proud při 0 °C                                                   | 6,93 A |
| Jmenovitý proud při 5 °C                                                   | 6,78 A |
| Jmenovitý proud při 10 °C                                                  | 6,63 A |
| Jmenovitý proud při 15 °C                                                  | 6,48 A |
| Jmenovitý proud při 20 °C                                                  | 6,32 A |
| Jmenovitý proud při 25 °C                                                  | 6,16 A |
| Jmenovitý proud při 30 °C                                                  | 6 A    |
| Jmenovitý proud při 35 °C                                                  | 5,81 A |
| Jmenovitý proud při 40 °C                                                  | 5,61 A |
| Jmenovitý proud při 45 °C                                                  | 5,41 A |
| Jmenovitý proud při 50 °C                                                  | 5,19 A |
| Jmenovitý proud při 55 °C                                                  | 4,97 A |
| Jmenovitý proud při 60 °C                                                  | 4,74 A |
| Jmenovitý proud při 65 °C                                                  | 4,50 A |
| Jmenovitý proud při 70 °C                                                  | 4,24 A |

##### Architektura

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Typ pólu                 | 4P |
| Vypínací charakteristika | D  |

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 4 |
|--------------|---|

##### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 10 kA |
|----------------------------------------------------------------|-------|

##### Instalace, montáž

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment horní svorky  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Jmenovitý utahovací moment spodní svorky | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Napětí

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Provozní napětí AC                     | 400 - 400 V |
| Typ napájecího napětí                  | AC          |
| Jmenovité izolační napětí              | 500 V       |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 6000 V      |

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Připojení

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče       | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče                       | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Instalace, montáž

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment                 | 2,80 - 2,80 Nm |
| Typ dolního připojení modulárních zařízení | Biconnect      |

#### Instalace, montáž

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Typ horního připojení modulárních zařízení | Šroubová svorka |
| Možnost montáže v úhlu 360°                | Ano             |

#### Bezpečnost

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Stupeň krytí IP      | IP20  |
| Vzdálenost od mřížky | 60 mm |

#### Podmínky použití

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 | 2           |
| Provozní teplota                              | -25 - 70 °C |

#### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 5,44 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Trvanlivost

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Elektrická životnost v počtu cyklů | 4000  |
| Mechanická životnost v cyklech     | 20000 |

#### Konektivita

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Typ připojení                                      | Šroubová svorka  |
| Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |
| Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |

#### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 83 mm |
| Šířka   | 70 mm |
| Hloubka | 70 mm |

#### Ilustrace a výkresy

