



ADA506D



Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 10kA, B-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1P+N
Kurva	B
Antal poler	2

Elektrisk ström

Märkström	6 A
Nominell felström I _{dn}	30 mA
Märkström -25°C	7,20 A
Märkström vid -20°C	7,10 A
Märkström -15°C	7 A
Märkström -10°C	6,90 A
Märkström -5°C	6,80 A
Märkström vid 0°C	6,70 A
Märkström 5°C	6,60 A
Märkström 10°C	6,50 A
Märkström 15°C	6,40 A
Märkström vid 20°C	6,20 A
Märkström 25°C	6,10 A
Märkström 30°C	6 A
Märkström 35°C	5,90 A
Märkström vid 40°C	5,80 A
Märkström vid 45°C	5,70 A
Märkström vid 50°C	5,60 A
Märkström 55°C	5,50 A
Märkström 60°C	5,40 A
Korrektionsfaktor för 2 och mer bedvid varandra monterade dvärgbrytare	1
Min./Max. tröskelvärde termisk utlösning vid AC drift	1,13 - 1,45 A
Korrektionsfaktor för 3 och mer bedvid varandra monterade dvärgbrytare	0,95
Korrektionsfaktor för 4 och 5 bredvid varandra monterade dvärgbrytare	0,90
Korrektionsfaktor för 6 och mer bedvid varandra monterade dvärgbrytare	0,85
Märkkortslutningbryttförmåga I _{cn} under 230V AC enligt IEC60898-1	10 kA

Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP2X

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbryttförmåga I _{cn} (IEC 60898-1)	10 kA
--	-------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500 V
--	-------

Elektrisk ström

Driftbryttförmåga I _{cs} AC enligt IEC 60898-1	7,50 kA
---	---------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	4000 V
Max. driftspänning (U _{max})	240 V
Märkdriftspänning U _e	240 - 240 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3
Matarspänning	AC

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,90 W
--	--------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Max. höjd	2000 m
-----------	--------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,10 - 2,10 Nm
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,10 - 2,10 Nm

Användningsförhållanden

Energibegränsningsklass I ² t	3
--	---

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	2000

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 16 mm ²
Area solid ledare	1 - 25 mm ²
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 16 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,10 - 2,10 Nm
-----------------------------	----------------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Installation, montering

Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICconnect

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	35 mm
Djup	68 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 16 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25 mm ²

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Luftfuktighetsskydd	För alla klimat

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----