



HW1E406FB

### Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 630A 4P Fixe pour TU sentinel

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                          | 630 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 66 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA |

##### Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 8000  |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 30000 |

##### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

##### Valeur de résistance

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 25 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

##### Architecture

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nombre de pôles | 4            |
| Type de boîtier | Montage fixe |

##### Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |