



EC100

Bedrijfsrenteller 230 V

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules 2

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 10 mm²

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 35 mm

Diepte 60 mm

Stroomvoorziening

Voedingsspanning 230 V +/- 15 %

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Uitrusting

Aantal kanalen 6

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja