



LNH1050MK

**NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 50A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

**Sicherung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Sicherungsgröße | NH1C |
|-----------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sicherungscharakteristik | gG |
|--------------------------|----|

**Spannung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | AC |
|-------------------------|----|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
|-------------------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------------|-------------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 50 A |
|-----------|------|

**Einsatzbedingungen**

|          |    |
|----------|----|
| Isoliert | Ja |
|----------|----|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------|--------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 4,10 W |
|---------------------------------------|--------|

**Abmessungen**

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 55 mm |
|------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 135 mm |
|--------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 30 mm |
|-------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|