



HW4P432DE

**Int.automático ACB HW4 3200A 4P 120kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                  | 3200 A |
| Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)            | 120 kA |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 100 kA |
| Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2 | 100 kA |

**Endurancia**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Número de maniobras mecánicas | 20000 |
|-------------------------------|-------|

**Equipo**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Número de contactos auxiliares como contacto conmutado | 6 |
|--------------------------------------------------------|---|

**Tensión**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

**Resistencia**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Resistencia interna | 13 $\mu\Omega$ |
|---------------------|----------------|

**Arquitectura**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Número de polos                      | 4                    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Extraíble            |
| Tipo de polo                         | 4P4D N:0/50/100/200% |

**Potencia**

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 496,80 W |
|--------------------------------------------------------------|----------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |