



KDN699Z

Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P+N 35mm<sup>2</sup> L1L2L3N-1/2 akc.

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

##### Wymiary

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 957 mm |
|---------|--------|

##### Napięcie

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 400 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 35 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Szyna zbiorcza fazowa z widelkami |
|------------------|-----------------------------------|

##### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 54 |
|----------------|----|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|