



VS218TP

### golf sup. porta transp. 2 filas 36M

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|----------------|-------------|

##### Instalação / montagem

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Adequado para utilização no exterior | Não      |
| Montagem                             | Saliente |

##### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 2   |
| Número de filas            | 2   |
| Número de secções          | 1   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 36 |
|-------------------|----|

##### Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 377 mm |
| Largura      | 390 mm |
| Profundidade | 99 mm  |

##### Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
| Número de bloqueios         | 0 |

##### Dimensões

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Número de unidades de largura | 18 |
|-------------------------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Sim |
|------------------------------|-----|

##### Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |

##### Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

##### Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |
|-----------------------------------|-----|

##### Índice de proteção

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe de proteção          | Classe de isolamento II            |
| Resistência ao impactos IK  | IK07                               |
| Índice de proteção IP       | IP40                               |
| Recebe fechadura            | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C                             |