



WXF112

## EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal module(n) | 2 |
|------------------|---|

#### Connectiviteit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Type USB-aansluiting   | A                  |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 40 mm |
| Breedte                  | 40 mm |
| Diepte                   | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |

#### Uitrusting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 2 |
|------------------|---|

#### Toebehoren

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Met miniaturzekering | Nee |
|----------------------|-----|

#### Materiaal

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Kleur     | Zwart              |
| RAL-kleur | 7021               |
| Materiaal | Polycarbonaat (PC) |

#### Vermogen

|                  |      |
|------------------|------|
| Uitgangsvermogen | 15 W |
|------------------|------|

#### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ingangsspanning  | 230 - 230 V |
| Uitgangsspanning | 5 - 5 V     |

#### Elektrische Stroom

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominale stroom | 3 A     |
| Uitgangsstroom  | 3000 mA |

#### Teksten

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen | Met 2 USB-aansluitingen type A                                        |
| Zekering      | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |