



WXF112

EVO Mechanism USB charger 3,0A 2M

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal module(n)	2
------------------	---

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	A

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	40 mm
Diepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Uitrusting

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Met miniaturzekering	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	7021
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
------------------	------

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	3 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Teksten

Aansluitingen	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja