



WXF112

lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Typ złącza/wtyczki USB	A

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	32 mm

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
-------------------------------	-----

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	7021
Materiał	Poliwęglan (PC)

Moc

Moc wyjściowa	15 W
---------------	------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	3 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Dodatkowe informacje

Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak