



EC100

Bedrijfsurenteller 230 V

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	35 mm
Diepte	60 mm

Voeding

Voedingsspanning	230 V +/- 15 %
------------------	----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Samenstelling

Aantal kanalen	6
----------------	---

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja