



EC352

Cont. energia trif. directo 63A 2T

Características técnicas

Arquitetura

N.º de polos	3P+N
--------------	------

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação direta
------------------	----------------

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	72 mm

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos	Elétrico
-----------------------------	----------

Compatibilidade

Adequado para	Compra
---------------	--------

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Medição

Tipo de medição	Medição direta
Tipo de aparelho de medição	Eletrónico
Gama de medição de frequências	50 - 60 Hz

Alimentação

Número de fases da alimentação	4
--------------------------------	---

Funções

Classe de precisão	B
--------------------	---

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

Potência

Consumo de energia VA	8,40 VA
Potência total dissipada em IN	1,80 W

Corrente elétrica

Corrente máxima do circuito de medição	63 A
--	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim