



LNH1050MK

Knivsäkring 1 50A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH1C
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Matarspänning	AC
Märkdryftspänning Ue	500 - 500 V
Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström	50 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Isolerad	Ja
----------	----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,10 W
--	--------

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	135 mm
Djup	30 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja