

Energimätare 3-fas, 80 A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	7
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Direktanslutning
----------------	------------------

Dimensioner

Höjd	107 mm
Bredd	126 mm
Djup	58 mm

Utrustning

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Mått

Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60 Hz

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 70 °C

Ström

Energiförbrukning VA	9,70 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	2 W

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström	80 A
-----------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------