



WJC142

### Prise 2P double horizontale ou verticale ateha complet

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Couleur    | Blanc signalisation                   |
| Code RAL   | 9016                                  |
| Finition   | Brillant<br>Mat                       |
| Matériau   | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |

##### Dimensions

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Hauteur                              | 50 mm  |
| Largeur                              | 152 mm |
| Nombre d'unités                      | 1      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm  |

##### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

##### Connectivité

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Borne à vis      |
| Type de montage      | Fixation par vis |

##### Équipement

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme française NF |
| Insert central rotatif                             | Non                |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Non                |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Avec protection renforcée des contacts | Oui   |
| Résistance aux chocs IK                | IK04  |
| Classe de protection (IP)              | IP21D |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

##### Textes

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Housse     | Boîtier complet                                              |
| Protection | Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|