



LT250

NH2 pojistkový odpínač 3x400A na montážní desku, M10

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I _{cw} 1 s IEC 60947	15,20 kA
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	400 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH2
-------------------	-----

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	70 - 300 mm ²
Průřez plného vodiče	70 - 300 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	20 - 20 Nm
----------------------------	------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	24,50 W
--	---------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	800
Elektrická životnost v počtu cyklů	200
Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4	1000

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	8000 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
-----------------	------

Rozměry

Výška	306 mm
Šířka	210 mm
Hloubka	130 mm

Instalace, montáž

Montáž	Montážní deska
--------	----------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano