Productdatablad
BH240N



BH240N

Differentieelblok 2P 40A 30mA type A HI

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom	
Nominale stroom	40 A
Nominale aardlekstroom Idn	30 mA
Architectuur	
Aantal polen	2
Veiligheid	
Type aardlekbeveiliging	A HI
Capaciteit	
Aantal modulen	2
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Vermogen	
Totaal vermogensverlies onder IN	1,8 W
Installatie, montage	
Nominaal aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,90 - 2,90 NM
Levensduur	
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	2000
Spanning	
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 25 mm^2
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 16 mm^2
Connectiviteit	
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
Afmetingen	
Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	92 mm