



EG103V



IP20



Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych 12-24VAC/DC 1P 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	12 - 24 V
--	-----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	5 y
Z synchronizacją sieci	Nie
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	1

Sprzęt

Dokładność na dzień	1,50 s
Z programem impulsowym	Tak
Liczba kanałów	1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

Ustawienia

Program dzienny	Tak
Program tygodniowy	Nie
Program roczny	Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm ²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Funkcja	Blokada za pomocą klucza blokującego Z funkcją pulsacji

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	64 mm

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
--	-------