




KDN263AZS

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63A 10M ΓΙΑ 3X ARFXXX & ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 2 |
|---------------|---|

Διαστάσεις

|       |        |
|-------|--------|
| Μήκος | 185 mm |
|-------|--------|

Τάση

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 4000 V |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$ | 230 - 400 V |
|-----------------------------------|-------------|

Σύνδεση

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|--------------------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Τύπος σύνδεσης | Ράγα φάσης διχαλωτή |
|----------------|---------------------|

Χωρητικότητα

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Αριθμός στοιχείων | 10,50 |
|-------------------|-------|

Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
|-------------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|