




533023

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Šroubovací přípojka

Rozměry

Rozměry 55.50 x 55.50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení 3x 1pólový vypínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano