



LNH3400M6A

### Fusible NH3 690V aM 400A indicateur combiné préhenseur sous tension

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Courbe	aM
--------	----

##### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Caractéristique du fusible	aM
----------------------------	----

##### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension assignée d'emploi Ue	690 - 690 V
------------------------------	-------------

Tension assignée CA 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

##### Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	80 kA
---	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	30 W
-----------------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	150 mm
---------	--------

Largeur	66 mm
---------	-------

Profondeur	80 mm
------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----