



FL713L

Porte, orion tech, opaque, pour coffret métallique, 500x400x200mm, plaques de montage

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 500 mm |
| Largeur                                    | 400 mm |
| Profondeur                                 | 200 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm   |

#### Sécurité

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP65                          |
| Classe de protection      | Classe I                      |
| Type de verrouillage      | Serrure à barillet<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10                          |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|------------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

#### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 1 |
|-------------------|---|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |