# Fiche technique du produit
SL20080960D1



SL20080960D1

**Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu**

## Caractéristiques techniques

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Pré-équipé avec | Prise de courant |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 80 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Nombre d'unités | 2 |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Boîtier de prises vide | Non |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 230 - 230 V |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Aluminium |
| Traitement | Laqué |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | 5 - 60 °C |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Position de montage/connexion | Horizontal |

### Compatibilité

| | |
|---|---|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | 47 x 45 mm |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de montage | borne à vis<br>Fixation par encliquetage |

### Identification

| | |
|---|---|
| Modèle de prise de courant | F |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| REACh-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |