




ECEE325

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
|-------------------------|------|

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 5 |
|-----------------|---|

#### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

#### Textes

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Type de raccordement | Avec borne à vis |
|----------------------|------------------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 65 mm |
|---------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 65 mm |
|----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 67 mm |
|------------|-------|

#### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|