



FD42AN

Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+2filas,48M,750x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	2
Número de filas	4
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	96
-------------------	----

Dimensiones

Altura	750 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	193 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0

Dimensiones

Número de unidades de ancho	24
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Materiales

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----