



ADA575G

Aardlekautomaat 1-polig+N 25 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
Afschakelkarakteristiek	C

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA
Nominale stroom -25°C	28,20 A
Nominale stroom bij -20 °C	27,90 A
Nominale stroom -15°C	27,60 A
Nominale stroom -10°C	27,40 A
Nominale stroom -5°C	27,10 A
Nominale stroom bij 0 °C	26,80 A
Nominale stroom 5°C	26,50 A
Nominale stroom 10°C	26,20 A
Nominale stroom 15°C	25,90 A
Nominale stroom bij 20 °C	25,60 A
Nominale stroom 25°C	25,30 A
Nominale stroom 30°C	25 A
Nominale stroom 35°C	24,80 A
Nominale stroom bij 40 °C	24,50 A
Nominale stroom bij 45 °C	24,30 A
Nominale stroom bij 50 °C	24 A
Nominale stroom 55°C	23,80 A
Nominale stroom 60°C	23,50 A
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	1
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC	1,13 - 1,45 A
Correctiefactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten	0,95
Correctiefactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	0,90
Correctiefactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste apparaten	0,85
Uitschakelvermogen I _{cn} bij 230 VAC conform IEC 60898-1	10 kA

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	10 kA
---	-------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
--	-------

Stroom / temperatuur

Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	7,50 kA
---	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V
Maximale werkspanning	240 V
Nominale spanning U _e	240 - 240 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder I _N	9,30 W
--	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem onder	2,10 - 2,10 NM
-----------------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Max. hoogte	2000 m
-------------	--------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem boven	2,10 - 2,10 NM
-----------------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombegrenzingsklasse	3
-------------------------	---

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	2000

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1 - 25 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,10 - 2,10 NM
----------------	----------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Installatie, montage

Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	35 mm
Diepte	68 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Tropenbestendigheid	Voor alle klimaten

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----