



B45013

Prise TerCia 2 pôles + terre simple spécial goulotte alucolor

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	67,50 mm
Profondeur	43,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP2X

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Adapté à

Module de bureau / Sortie de câble / Système de colonne 45 Eco Iboco / Système de colonne 45 Iboco / TA-C45

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----