



LNH000035M6A

Fusible NH000 690V aM 35A indicateur combiné préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe

aM

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

aM

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz

690 - 690 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

35 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1.80 W

Dimensions

Hauteur

79 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

51 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui