



VB418MTT

### Coffret vega, 4 R ,VDI, 2R chassis, porte transparente

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Equipement

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Nombre de rails             | 1  |
| Nombre de rangées           | 4  |
| Avec fermeture              | No |
| Dispose d'un bornier neutre | No |

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 36 |
|-------------------|----|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 775 mm |
| Largeur    | 400 mm |
| Profondeur | 146 mm |

##### Plastron, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
| Nombre de serrures            | 1 |

##### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 18 |
|--------------------|----|

##### Plastron, porte

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Porte transparente | Oui |
|--------------------|-----|

##### Matières

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matière  | Polystyrène (PS) |
| Code RAL | 9010             |
| Couleur  | Blanc pur        |

##### Equipement

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre        | No  |
| Dispose d'une plaque de montage | Oui |

##### Sécurité

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Classe de protection     | Classe II              |
| Indice de protection IP  | IP00                   |
| Type de verrouillage     | Loquet<br>Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 650 °C                 |