



HWX714H

Mando motor 200-250V DC para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1 A
----------------------------	-----

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en DC	200 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Funciones

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí