



EC376

Energiezähler, 3phasig, über Wandler bis 6000A, Modbus, RS485

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	MODBUS
Polart	3P+N

Elektrischer Strom

Nennstrom	6000 A
-----------	--------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	72 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers	Elektrisch
----------------------	------------

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug
--------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Bussystem	RS485
---------------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Messung

Messsystem	Direktmessung
Messgeräteart	Elektronisch
Frequenzmessbereich	50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

Funktionen

Tarifausführung	Multitarif
-----------------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	10 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis	6000 A
-----------------------------------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja