



VS212TD1

Kleinverteiler, golf, APV, 24PLE, 2-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 2

Anzahl Reihen 2

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 24

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 377 mm

Breite 282 mm

Tiefe 99 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

Art der Schranktür Einzeltür

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP40

Schließungstyp Schnappverschluss  
Ohne Schloss

Glühdrahttest 650 °C

Schutzart IP mit Tür IP40

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

Ja