




928912501



## Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., brąz

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Łączność

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Ściemniacz DALI | Nie |
|-----------------|-----|

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Oś średnicy                  | 4 mm     |
| Zakres głębokości wbudowania | 22 mm    |
| Wysokość                     | 59,50 mm |
| Szerokość                    | 59,50 mm |
| Głębokość                    | 58 mm    |

#### Prąd elektryczny

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Prąd sterowania | 50 - 50 mA |
| Prąd załączania | 6 A        |

#### Materiały

|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Brązowy |
|-------|---------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie    | Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia                      |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                                                    |
| Bezpiecznik    | Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik)<br>Z zapasowym bezpiecznikiem |

#### Odpowiednie do

|                |
|----------------|
| Berker integro |
|----------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |