



WNC132

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Polipropylen (PP)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	75 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	22,80 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
-------------	---

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem
Oslona	Do osłony gniazd wtykowych
Ochrona	Bez ekranu ochronnego

Odpowiednie do

Hager cubyko

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak