




50380802

Kombinovaný přepínač s tlačítkem (vpravo), řazení 6+6/0

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota
Povrch Neošetřený

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou
Šroubovací přípojka

Rozměry

Rozměry 70.90 x 70.90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20
Mechanická odolnost IK IK07

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano