




41107114

Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, narandžasta

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Narandžasta

RAL kod 2003

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Kapacitet

Broj modula 1

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano radno kontrolno svjetlo

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Sa natpisom „ZSV”

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

Berker K.x