



VE318F

Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 3 filas, 54M, Quick Connect/puerta transp

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	54
-------------------	----

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	602 mm
Anchura	418 mm
Profundidad	151 mm

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

**Dimensiones**

Número de unidades de ancho	18
-----------------------------	----

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	15
---	----

**Connectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Materiales**

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	7035
Colour	Gris claro

**Equipo**

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

**Equipo**

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK08

# Ficha de datos de producto

VE318F

---

## Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C

## Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----