Tehnički list proizvoda
41107115



41107115

Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, crvena

Tehničke karakteristike

Napon	
Nazivni napon	250 V
Električna struja	
Nazivna struja	16 A
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Materijali	
Boja	Crvena
RAL kod	3003
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama
Oprema	
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne
Pribor	
Ima polje za označavanje	Da
Kapacitet	
Broj modula	1
Kontrole i indikatori	
Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje	Integrisano radno kontrolno svjetlo
Sigurnost	
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Funkcije	
Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Da
Tekst	
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

K.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da