



ECP180T

Energimätare 3x1-fas 80 A direkt mätning med pulsutgångs

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3x 1P+N
-------------	---------

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Direktanslutning
----------------	------------------

Dimensioner

Höjd	92 mm
Bredd	72 mm
Djup	60 mm

Utrustning

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp/Logistik
-------------	----------------

Anslutning

Area för digital ingång	33 - 33 mm ²
Area på mätar utgång	33 - 33 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 Nm
Montering	DIN-skena

Mekaniska funktioner

Nominellt åtdragningsmoment på digital anslutning	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Mått

Mätsystem	Direkt mätning
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Ström mätområde	0,25 - 80,0 A
Mätområde spänning Ph-N	92 - 276 V
Mätområde frekvens	45 - 65 Hz

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	1
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
Typ av tariff	T1...T2 (230 V AC)/-
Är kalibrerad	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Ström

Energiförbrukning VA	2 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	1 W

Produktdatablad

ECP180T

Elektrisk ström

Maximal mätketsström	80 A
----------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------